

Distributeurs manuels sanitaires & douches

DESCRIPTIF PRODUIT

Une gamme unique de distributeurs 1L, pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de tous les environnements sanitaires ou espaces douches.

UTILISATION

Les distributeurs s'utilisent exclusivement avec nos cartouches 1L.

MODE D'EMPLOI

Larges boutons poussoirs permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. Les distributeurs délivrent la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.



	DESCRIPTION	AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES	Bouton poussoir protégé par la technologie Biocote ¹	La technologie des ions d'argent BioCote® réduit efficacement les bactéries, les moisissures et les champignons à la surface des boutons poussoirs en moins de 2 heures. Elle atteint une réduction de 99,99 % sur une période de 24 heures*. BioCote® conserve sa protection antimicrobienne pendant toute la durée de vie du bouton distributeur et ne s'use pas, ne s'élimine pas et ne disparaît pas. La technologie BioCote® ne remplace pas une bonne hygiène des mains.
	Appareils garantis ²	Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Ils sont garantis dans des conditions normales d'utilisation.
	Larges boutons poussoirs	Permettant une pression légère de la main ou du coude. Convient aux zones où l'hygiène est sensible.
	La juste dose	Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d'éviter le gaspillage.
	Pas de gaspillage	Les cartouches scellées par ultra-sons sont conçues pour se compacter pendant l'utilisation afin de minimiser le gaspillage du produit.
	Cartouches rétractables hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
	Système de fermeture unique	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
	Facilité de remplacement des cartouches	Les distributeurs sont conçus pour s'utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
	Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
	Appareils Quick-View™	Distributeurs transparents sur les côtés offrant une totale visibilité du niveau du produit par les agents d'entretien. Un simple coup d'oeil suffit pour savoir s'il faut remplacer la cartouche, sans avoir à ouvrir le distributeur. Cette transparence apporte un gain de temps et une réduction des coûts de maintenance.

Distributeurs manuels sanitaires & douches

DISTRIBUTEURS SANITAIRES

RÉFÉRENCE	DISTRIBUTEUR	CARTOUCHE	DIMENSIONS (MM)	DOSE DÉLIVRÉE	NBRE D'APPLICATIONS PAR CARTOUCHE
TPW1LDS	Distributeur Quick-View™ blanc transparent	1L	H 233 x P 115 x L 130	Mousse lavante : 0.7ml Mousse Estesol FX : 1.5ml Lotion lavante : 1.0ml Mousse lavante antimicrobienne (Optidose) : 1.5ml Mousse antimicrobienne : 0.75ml Mousse désinfectante : 0.7ml Mousse désinfectante : 1,5ml Gel désinfectant : 1.0ml	Mousse lavante : 1429 Mousse Estesol FX : 667 Lotion lavante : 1000 Mousse lavante antimicrobienne (Optidose) : 667 Mousse antimicrobienne : 1333 Mousse désinfectante : 1429 Mousse désinfectante : 667 Gel désinfectant : 1000
WHB1LDS	Distributeur blanc	1L	H 233 x P 115 x L 130		
CHR1LDS	Distributeur blanc et liseré chromé	1L	H 233 x P 115 x L 130		
MCTBK1LDS	Distributeur noir et liseré chromé	1L	H 233 x P 115 x L 130		
PROOBRUSH	Distributeur noir languette chromée	1L	H 233 x P 115 x L 130		
MSS1LDS	Distributeur enfance Soapy Soap	1L	H 233 x P 115 x L 130	Mousse désinfectante : 0.7ml Mousse désinfectante : 1,5ml Gel désinfectant : 1.0ml	Mousse désinfectante : 1429 Mousse désinfectante : 667 Gel désinfectant : 1000
CD1LORANI	Distributeur désinfection lunettes WC	1L	H 233 x P 115 x L 130	Mousse désinfectante : 0.7ml Mousse désinfectante : 1,5ml	Mousse désinfectante : 1429 Mousse désinfectante : 667

CLASSIQUES



WHB1LDS

PREMIUM



MCTBK1LDS

PROOBRUSH

CHR1LDS

QUICK-VIEW™



TPW1LDS

ENFANCE



MSS1LDS

DÉSINFECTION LUNETTES DES WC



CD1LORANI

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles,
94656 Rungis Cedex,
France

Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®